

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 09T304, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Indicado para:

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 8.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Revestimento	PVD
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 09T304
Condição de corte	contínuo
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Tipo	HBZ025

Ficha de dados

Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
#Raio do canto	0,4 mm
indicado para $\varnothing$ de ferramenta D_c	18 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar