

Garant

Torno de bancada paralelo, largura do mordente: 180



Dados do pedido

Número do pedido	967100 180
GTIN	4062406393267
Classe de artigo	91J

Descrição

Versão:

Totalmente de aço forjado por estampagem – garantidamente inquebrável.

Com abertura para a frente. Com mordentes de aperto de tubos por baixo dos mordentes normais. Fuso de precisão resistente e processado com CNC com rosca perfilada. O fuso e os trilhos de guia estão protegidos contra sujidade. Superfície de bigorna grande e temperada para trabalhos de endireitamento e compressão. Guia com reajuste duplo. Mordentes de aperto maciças com superfície endurecida (não substituíveis).

Legenda:

Arruelas com proteção contra queda.

Escala de medida estampada.

Ajuste de guia: parafusos de sextavado interior com discos de pressão de latão – funciona de forma muito suave.

Mordentes de aperto de tubos fortes.

Vantagem:

- **Manípulo com proteção contra queda de ambos os lados – sem gerar ruídos incómodos.**
- **Abertura e fecho rápidos devido à grande grelha de rosca no fuso.**
- **Manípulo substituível.**
- **Escala de largura de abertura estampada.**

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Nota:

Regulador de altura adequado, ver n.º 967520.

Descrição técnica

Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um Ø exterior

3/4 – 3,1/2 polegada

Material

Aço forjado por estampagem

Profundidade de aperto

110 mm

Sentido de abertura

com abertura para a frente

Peso

27 kg

largura do mordente

180 mm

Largura de aperto

220 mm

Tipo de produto

Prensa de bancada paralela

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/967100-180>