

**HOLEX****Broca de rosca para máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376, sem revestimento, M: M16****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG1271 M16    |
| GTIN             | 4067263135029 |
| Classe de artigo | GGN           |

**Descrição****Modelo:****Como o n.º 131265.****Com entrada em espiral.****HOLEX Clever Tap:**

Broca de rosca estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze. ISO 2 6H

**HSS-E****Descrição técnica**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Passo de rosca             | 2 mm     |
| Classe de tolerância       | ISO 2 6H |
| Profundidade de rosca      | 32 mm    |
| Número de sulcos de aparas | 4        |
| Ø do furo central          | 14 mm    |
| Tipo de rosca              | M        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Quadrado da haste □               | 9 mm   |
| Número de arestas de corte Z      | 4  |
| Ø haste D <sub>s</sub>            | 12 mm  |
| Óleo de corte                     | HSS E  |
| Tamanho da rosca                  | M16  |
| Ø da rosca                        | 16 mm  |
| Comprimento total L               | 110 mm   |
| Norma                             | DIN 376  |
| Revestimento                      | sem revestimento   |
| Ângulo do flanco                  | 60 grau  |
| Norma de rosca                    | DIN 13   |
| Forma de corte                    | B  |
| Haste                             | Haste cilíndrica com h9                                    |
| Refrigeração interior             | não  |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem                               |
| Sentido de corte                  | direita  |
| Tipo da ferramenta de roscagem    | Broca de roscar de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido                     | sem  |
| Série                             | CleverTap  |
| Tipo de produto                   | Brocas de roscar   |

## Dados de utilizador

|                             | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio                    | condicionalmente adequado | 13             | N          |
| Alumínio (apara curta)      | condicionalmente adequado | 13             | N          |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 12             | P          |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  | 12             | P          |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup> | condicionalmente adequado | 6              | P          |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Óleo             | adequado |
| máximo a molhado | adequado |

---

## Acessórios

|   |            |
|---|------------|
| Broca de roscar para máquina HOLEX Clever TapForma B<br>DIN 371/376 M M16 | 131265 M16 |
|---|------------|