

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 130460 M16 |
| GTIN | 4062406398163 |
| Classe de artigo | 11G |

Descrição

Modelo:

Jogo de 3 peças **composto por pré-cortador, cortador central e cortador de acabamento.**

Utilização:

Para roscas métricas à esquerda conforme DIN 13.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|---------|
| Tipo de rosca | M-LH |
| Ø haste D _s | 12 mm |
| Passo de rosca | 2 mm |
| Profundidade de rosca | 48 mm |
| Número de sulcos de aparas | 3 |
| Tamanho da rosca | M16 |
| Comprimento total L | 80 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Quadrado da haste □ | 9 mm |
| Ø do furo central | 14 mm |
| Número de arestas de corte Z | 3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Óleo de corte | HSS |
| Ø da rosca | 16 mm |
| Classe de tolerância | ISO 2 6H |
| Revestimento | sem revestimento |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Norma de rosca | DIN 13 |
| Forma de corte | D |
| Forma de corte | A |
| Forma de corte | C |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 |
| Refrigeração interior | não |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem |
| Sentido de corte | esquerda |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Brocas de roscar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |

seco

condicionalmente adecuado