



Dados do pedido

Número do pedido	GG1271 M5
GTIN	4067263134671
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Como o n.º 131265.

Com entrada em espiral.

HOLEX Clever Tap:

Broca de rosca estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze. ISO 2 6H

HSS-E

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	5 mm
Tamanho da rosca	M5
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	6 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	0,8 mm
Tipo de rosca	M

Óleo de corte	HSS E
Comprimento total L	70 mm
Profundidade de rosca	10 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
Ø do furo central	4,2 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Série	CleverTap
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado	13	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	6	P
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever TapForma B
DIN 371/376 M M5

131265 M5