

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Indicado para:**

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800 – 215870.

**Índice:**

50 × 215886 UNI

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação

Para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	APKT 1003 PDER
Tipo	HBM025
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	220	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	290	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	160	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	140	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	110	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	70	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	150	M
GG(G)	adequado	150	K
Uni	adequado		
seco	adequado		

## Acessórios

APMT 100305 TR Tipo UNI	215880 UNI
APKT 1003 PDER Tipo UNI	215886 UNI