

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	088070 250
GTIN	4062406423605
Classe de artigo	01K

Descrição

Modelo:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Tipo **6GP48**. Produto de endurecimento rápido resistente ao calor para fixação de preenchimentos de juntas cilíndricos. Para fixar camisas de cilindro em blocos de motor. Também adequado para montagem de rolamentos em fornos de aquecimento.

Instrução:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descrição técnica

ponto de inflamação	100 °C
Base química	Metacrilato
indicado para área de utilização	Preenchimento de juntas
indicado para área de utilização	Vedação de roscas
Densidade	1,1 g/cm ³

Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Fixação natural após	5 - 15 min
para tamanho de rosca M até	M20
Viscosidade dinâmica	400 - 700 mPas
Temperatura de armazenamento	5 - 23 °C
Classe de resistência	altamente resistente
Cor	verde
indicado para material	Metal
Forma	líquido
medida máxima da folga	0,2 mm
Temperatura da área de aplicação	-55 - 180 °C
Resistência funcional após	3 - 6 h
binário de arranque mínimo	40 Nm
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
Propriedades	de cura rápida
Quantidade de enchimento	250 ml
Sustentabilidade	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Tipo de produto	Produto para preenchimento de folga