


Garant**Broca de roscar para máquina Forma B, vaporizado, M: M4****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2151 M4
GTIN	4067263135043
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como o n.º 132150.**

Forma particularmente estável.

Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas. **Corte inicial de forma B, com forte entrada em espiral.****Vantagem:****Auto-orientação ideal e sem repassar** durante o retorno.**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Ø haste D _s	4,5 mm
Ø do furo central	3,3 mm
Ø da rosca	4 mm
Profundidade de rosca	12 mm
Óleo de corte	HSS E
Quadrado da haste □	3,4 mm
Tipo de rosca	M

Norma	DIN 371
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	0,7 mm
Tamanho da rosca	M4
Comprimento total L	63 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	13	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina Forma B M M4

132150 M4