

Garant**Par de luvas MASTER CUT B OIL+, Tamanho das luvas: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	094421 9
GTIN	4062406423889
Classe de artigo	01H

Descrição**Modelo:**

Justa e extremamente confortável graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza. Isto torna-a muito adequada para o manuseamento preciso de pequenas peças afiadas. Graças ao revestimento de nitrilo completo até acima das articulações dos dedos, é muito adequada para ambientes oleosos. Uma segunda camada de revestimento de nitrilo areado na palma da mão e nos dedos garante uma aderência particularmente segura. Com dobra reforçada do polegar para uma maior vida útil.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Luva de proteção contra corte muito flexível com nível de proteção contra corte B. Perfeita para **ambientes de trabalho oleosos com perigo de corte moderado**, por exemplo em máquinas de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	Master Cut
Propriedades das luvas	sem DMF
Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	#Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4X42B
material de suporte	HPPE
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento integral
âmbito	Precisão
âmbito	Multiusos
Cor	preto
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte