


Garant**Broca de rosca para máquina Forma B, vaporizado, M: M10****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2151 M10
GTIN	4067263135081
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como o n.º 132150.**

Forma particularmente estável.

Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas. **Corte inicial de forma B, com forte entrada em espiral.****Vantagem:****Auto-orientação ideal e sem repassar** durante o retorno.**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Tipo de rosca	M
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Passo de rosca	1,5 mm
Profundidade de rosca	30 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	10 mm
Quadrado da haste □	8 mm

Ø do furo central	8,5 mm
Ø da rosca	10 mm
Comprimento total L	100 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tamanho da rosca	M10
Norma	DIN 371
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	15	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	6	M
CuZn	condicionalmente adequado	13	N
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina Forma B M M10

132150 M10