


**Broca de rosca para máquina HSS-E, vaporizado, M: M3****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1646 M3
GTIN	4067263135104
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:****Com entrada em espiral.****Peça guia com ranhuras de lubrificação, mas sem sulcos de aparas.****Como o n.º 132645. Classe de tolerância: ISO 2 6H****Descrição técnica**

Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ø da rosca	3 mm
Ø do furo central	2,5 mm
Número de arestas de corte Z	2
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	0,5 mm
Comprimento total L	56 mm
Número de sulcos de aparas	2
Tipo de rosca	M

Norma	DIN 371
Tamanho da rosca	M3
Quadrado da haste □	2,7 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	3,5 mm
Profundidade de rosca	9 mm
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosca

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

---

## Acessórios

Broca de roscar para máquina HSS-E M M3

132645 M3