



Dados do pedido

Número do pedido	GG5256 M4
GTIN	4067263135203
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Como o n.º 135255.

HOLEX Clever Tap:

Broca de rosca estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze.

Descrição técnica

Ø do furo central	3,3 mm
Comprimento total L	63 mm
Tamanho da rosca	M4
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	4 mm
Profundidade de rosca	10 mm
Ø haste D _s	4,5 mm
Número de sulcos de aparas	3

Tipo de rosca	M
Quadrado da haste □	3,4 mm
Norma	DIN 371
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	0,7 mm
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Série	CleverTap
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado	13	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	6	P
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap M M4

135255 M4