

Fresa com encabadouro HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	191260 2,5
GTIN	4045197101235
Classe de artigo	12W

Descrição**Modelo:**

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Inclinação interna excêntrica.

Alternativa económica.

Instrução:

Como fresa de furos oblongos (tolerância e8) **ou como fresa com encabadouro.**

Desempenho de corte 50% superior em comparação com as fresas com 2arestas de corte.

Espaços entre dentes maiores do que as fresas com encabadouro de múltiplas arestas (adequada para material macio). Para fresar ranhuras de chaveta.

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D _c	2,5 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,003 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	52 mm
Comprimento da lâmina L _c	8 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	e8
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau

Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		