



Dados do pedido

Número do pedido	GG1856 M3
GTIN	4067263135340
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).

Como o n.º 135855.

Descrição técnica

Ø haste D_s	3,5 mm
Quadrado da haste \square	2,7 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Tipo de rosca	M
Número de sulcos de aparas	2
Comprimento total L	56 mm
Ø da rosca	3 mm
Norma	DIN 371
Tamanho da rosca	M3
Número de arestas de corte Z	2
Óleo de corte	HSS E

Passo de rosca	0,5 mm
Profundidade de rosca	9 mm
Ø do furo central	2,5 mm
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

Acessórios

Broca de rosca para máquina HSS-E Forma C M M3

135855 M3