



Dados do pedido

Número do pedido	GG1856 M4
GTIN	4067263135357
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).

Como o n.º 135855.

Descrição técnica

Ø do furo central	3,3 mm
Tamanho da rosca	M4
Norma	DIN 371
Profundidade de rosca	12 mm
Comprimento total L	63 mm
Óleo de corte	HSS E
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Quadrado da haste □	3,4 mm
Número de sulcos de aparas	2
Ø haste D _s	4,5 mm
Tipo de rosca	M

Ø da rosca	4 mm
Número de arestas de corte Z	2
Passo de rosca	0,7 mm
Revestimento	vaporizado
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	11	N
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	7	P
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado	4	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	4	M
CuZn	condicionalmente adequado	12	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		

Acessórios

Broca de rosca para máquina HSS-E Forma C M M4

135855 M4