


HOLEX**Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, M: M12****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5256 M12
GTIN	4067263135258
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como o n.º 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado em cor de bronze.

Descrição técnica

Óleo de corte	HSS E
Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	10,2 mm
Ø da rosca	12 mm
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 376
Número de sulcos de aparas	3
Tamanho da rosca	M12

Comprimento total L	110 mm
Passo de rosca	1,75 mm
Profundidade de rosca	30 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Quadrado da haste □	7 mm
Ø haste D _s	9 mm
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Série	CleverTap
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado	13	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	13	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	6	P
Óleo	adequado		

máximo a molhado

adequado

Acessórios

Broca de rosca para máquina HOLEX Clever Tap M M12

135255 M12