

Garant

**Disco de corte de aço EXTRA PEQUENO, Ø do disco/número de unidades:
230/100**

**Dados do pedido**

Número do pedido	GG5262 230/100
GTIN	4067263136934
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Nova **versão de alto rendimento**, fabricada com tecnologia de ponta, com uma vantagem significativa de produtividade e excelente sensação de corte. **Maior desempenho de corte** graças às superfícies laterais ásperas e livres, excelente durabilidade, **melhor comportamento de corte inicial**.

A espessura reduzida do disco permite um corte **rápido sem esforço com grande poupança de tempo. Superfícies de corte limpas, quase sem formação de rebarbas.** Corresponde ao n.º 563262.

Tipo especial para **aço**, versão de alto rendimento.

Especificação:

A46S-BF.

Descrição técnica

Índice	100
para espessuras de material	5,7 - 9,5 mm
Largura do disco	1,9 mm

Ø do furo	22,23 mm
Forma	41
Ø do disco	230 mm
Descrição da forma	reto
n.º máximo de rotações	6600 r,p,m,
Especificação	A46S-BF
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	Aço
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de corte, versão de alto rendimentoEXTRA
PEQUENO, aço Ø do disco 230

563262 230