

HOLEX**Disco de corte "2 em 1", Ø do disco/número de unidades: 115/100****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Disco de corte universal para aço e INOX.****Utilização:**

Para cortar à mão em retificadoras angulares elétricas e pneumáticas com uma velocidade máxima de corte v_c de 80 m/s.

Especificação:**A60R-BF.** Corresponde a 563505.**Instrução:**

A espessura do disco deve ser de pelo menos 20% da espessura do material a separar.

Descrição técnica

Ø do disco	115 mm
Índice	100
Largura do disco	1 mm
Ø do furo	22,23 mm
Especificação	A60R-BF

n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,
Descrição da forma	reto
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Disco de corte"2 em 1" Ø do disco 115	563505 115
---------------------------------------	------------