

DNGA 150608, PT600M, âmbito: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	255819 GG
GTIN	4960664545681
Classe de artigo	25F

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de cerâmica revestidas com **MEGACOAT**.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 550 m/min
Chanfragem	T02025
Avanço f	0,15 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Condição de corte	fortemente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
âmbito	GG
Tipo	PT600M

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cerâmica
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNGA 150608
Número de trocas/cortes	4
Atributo do nome do produto	PT600M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar