



Dados do pedido

Número do pedido	081421 10
GTIN	2050001894892
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanternas de inspeção extremamente robustas em **alumínio maciço** com cabeça de lanterna LED. Pega da bateria, incl. eixo flexível, à prova de salpicos de água. 1× espelho de inspeção Ø 30 mm, ímã anular.

Descrição técnica

Tipo de pilha	LR6
Fluxo luminoso	25 lm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081559 LR6
Zona ATEX	nenhum
Número de pilhas incluídas	2
Ø da cabeça	10 mm
Comprimento total	490 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Ângulo de radiação	10 grau

Tipo de produto

Lanterna de inspeção

Acessórios

Base magnética

081413

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6

081561 LR6

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha SL760

081560 SL760

Conjunto de espelhos para lanterna de inspeção LED /
lanterna de oficina 2 peças

081427