

Garant**Fresa de grande avanço Power Q mini com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis ANGX****Dados do pedido**

Número do pedido	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Classe de artigo	210

Descrição**Versão:**

Sistema de fresagem de avanço elevado para **diâmetros de processamento menores e maiores profundidades de utilização**. Particularmente **eficaz devido ao elevado número de arestas de corte**.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 7IP**.

Descrição técnica

$\varnothing D_3$	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	ANGX10T308ZE.R
Comprimento total L_{tot}	100 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	8,4 mm
Número de arestas de corte Z	2
Projeção L_1	30 mm
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração D_{min}	26 mm
$\varnothing$ da haste D_s h6	16 mm
$\varnothing$ das lâminas D_c	16 mm

Ficha de dados

Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	2,39 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	30 mm
Série	Power Q
Fresas circulares de perfuração a_p	1 mm
Ângulo de ajuste κ	20 grau
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/213054-16/2>