

CNMG 120404, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	MQ
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar