

Ansell**Par de luvas HyFlex® 11-819 ESD, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094354 7
GTIN	10076490614024
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

HyFlex® 11-819 ESD. Combinação perfeita de conforto, mobilidade dos dedos e compatibilidade com ESD/ecrã tátil. Produto de proteção contra descarga eletrostática. Como parte integrante da cadeia de ligação à terra, também pode ser usada em áreas com risco de explosão. Dermatologicamente testada com Dermatest®, com certificação Öko-Tex.

Norma:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequada para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.

Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria II
-----------------------	--------------

Tamanho das luvas	7
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
EN 388	4121 A
material de suporte	Nylon Spandex
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	195 mm
Cor	azul
Peso	16,6 g
Tecnologia de tricotagem	18G
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos