


CNMG 120408, Tipo: KW10**Dados do pedido**

Número do pedido	250212 KW10
GTIN	4960664220786
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 400 m/min
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AH
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear