


CNMG 120404, Tipo: KW10**Dados do pedido**

Número do pedido	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 400 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AH
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar