

Garant

Pastilha de corte reversível por fresagem XDLW 09T308 SR, para fresa HPC FeedKing, HB7525



Dados do pedido

Número do pedido	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Classe de artigo	21A

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	ST1400
#Raio do canto	0,8 mm
Raio de programação com $a_{p\text{ máx}}$.	1,99 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDLW 09T308 SR
Tipo	HB4025
Material de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$.	1,15 mm
Avanço f_z por dente	0,79 mm

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	160	P
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		