

**Fresa com encabadouro HSS-Co8, sem revestimento, Ø k10 DC: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	191500 8
GTIN	4045197102874
Classe de artigo	11W

**Descrição****Modelo:**

Fresa de múltiplas arestas de corte. **Inclinação interna excêntrica.**  
Geometria de corte frontal para imersão.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	8 mm
Número de dentes Z	4
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Ø haste $D_s$	10 mm
Comprimento total L	69 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	19 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k10
Ângulo espiral	30-40 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipo	N

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		