



Suporte para pontas de alisamento com diamante Cabeça roda para a esquerda, Tamanho da haste: 10-16



Dados do pedido

Número do pedido	291407 10-16
GTIN	
Classe de artigo	29M

Descrição

Versão:

Cabeça de ferramenta giratória (faixa de ajuste de $\pm 90^\circ$).

Vantagem:

Qualidade de superfície $R_z < 1 \mu\text{m}$ possível.

Utilização:

Para processamento de materiais até 65 HRC. Ideal para processamento de superfícies com contornos contínuos complexos.

Para alisamento de **contornos ininterruptos** (convexos, côncavos, cilíndricos, cónicos), bem como superfícies planas. Também adequada para aplicações até ao encosto.

Material fornecido:

Tamanho da haste 10 com adaptador de haste 12 mm $\times$ 12 mm e 16 mm $\times$ 16 mm.

Atenção:

As pontas alisadoras de diamante têm de ser encomendadas em separado!

Nota:

As recomendações de aplicação detalhadas encontram-se no manual de instrução fornecido.

Descrição técnica

Ficha de dados

Tamanho da haste

10-16 mm

Tipo de produto

Ferramenta com cilindro
de compressão liso