



### Suporte para pontas de alisamento com diamante Cabeça roda para a direita, Tamanho da haste: 10-16



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 291406 10-16  |
| GTIN             | 4030741903151 |
| Classe de artigo | 29M           |

#### Descrição

**Versão:**

Cabeça de ferramenta giratória (faixa de ajuste de  $\pm 90^\circ$ ).

**Vantagem:**

Qualidade de superfície  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possível.

**Utilização:**

Para processamento de materiais até 65 HRC. Ideal para processamento de superfícies com contornos contínuos complexos.

Para alisamento de **contornos ininterruptos** (convexos, côncavos, cilíndricos, cónicos), bem como superfícies planas. Também adequada para aplicações até ao encosto.

**Material fornecido:**

Tamanho da haste 10 com adaptador de haste 12 mm  $\times$  12 mm e 16 mm  $\times$  16 mm.

**Atenção:**

As pontas alisadoras de diamante têm de ser encomendadas em separado!

**Nota:**

As recomendações de aplicação detalhadas encontram-se no manual de instrução fornecido.

#### Descrição técnica

## Ficha de dados

Tamanho da haste

10-16 mm

Tipo de produto

Ferramenta com cilindro  
de compressão liso