

 KOMET

## Dados do pedido

Número do pedido	240078 B02L
GTIN	4047109017450
Classe de artigo	24H

## Descrição

### Modelo:

Microscopically tested, precise cutting profile. Cost-efficient due to multiple regrinding of the cutting face.

Sizes with suffix **L** = **extended shank**.

## Descrição técnica

para furos de Ø a partir de	5 mm
Comprimento total	125 mm
Profundidade de perfuração	24 mm
Tipo	B02L
Ø da haste	8 mm
Óleo de corte	HSS Co 10
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear