

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 050101, para barras de mandril de troca rápida**

## Dados do pedido

Número do pedido	268097 G
GTIN	4062406578152
Classe de artigo	21H

## Descrição

**Versão:**

Versão de CBN.

## Descrição técnica

Material de corte	CBN
Profundidade de corte $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Tipo	BU7220
Avanço f	0,04 - 0,06 mm/U
Aplicação principal	H
Modelo das arestas de corte	G
#Raio do canto	0,1 mm
Número de trocas/cortes	2

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 050101
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 140 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar