

Fresa com encabadouro HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	191590 25
GTIN	4045197103741
Classe de artigo	12W

Descrição

Modelo:

Fresa de múltiplas arestas de corte. **Inclinação interna excêntrica.**
Alternativa económica.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	25 mm
Número de dentes Z	6
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,046 mm
Ø haste D_s	25 mm
Comprimento total L	121 mm
Comprimento da lâmina L_c	45 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k10
Ângulo espiral	30-40 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Tipo	N

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		