


**DNMG 110408, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 400 m/min
Quebra-aperas	SS
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear