

Ficha de dados

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	250760 HB7020-2
GTIN	4069515017060
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Quebra-aparas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	130 - 370 m/min
Tipo	HB7020-2
Aplicação principal	P
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U

Ficha de dados

#Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear