

## Fresa de cópia e plana indexada com rosca, para pastilhas de corte reversíveis RP., Ø D/número de arestas de corte Z: 35/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Versão:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

#### Nota:

$a_{p\text{ máx}} = 6,0 \text{ mm}$ .

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

### Descrição técnica

Fresas circulares de perfuração $a_p$	4 mm
Ø das lâminas $D_c$	35 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	2,41 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	68 mm
Ø $D_3$	23 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	42 mm
Refrigeração interior	sim

Número de arestas de corte Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RPK.1204M0T
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>min.</sub>	58 mm
Rosca de alojamento M	M16
Comprimento de ramping L para α <sub>máx.</sub>	19,94 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Modelo da haste	com rosca
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças Tipo 3	219878 3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças Tipo 2	219878 2