

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento de desbaste****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 250336 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515016407   |
| Classe de artigo | 21G             |

**Descrição técnica**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Profundidade de corte $a_p$                   | 1,5 - 6 mm      |
| Quebra-aparas                                 | SG              |
| Condição de corte                             | contínuo        |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | CNMG 160612     |
| Tipo                                          | HB7010-2        |
| Avanço $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/U |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 120 - 415 m/min |
| Material de corte                             | HM              |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Desbaste        |
| #Raio do canto                                | 1,2 mm          |

## Ficha de dados

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Aplicação principal     | P                                         |
| Número de trocas/cortes | 4                                         |
| Tipo de produto         | Pastilha de corte reversível para tornear |