

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento SC.T 120404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260765 HB7010-2
GTIN	4069515021135
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 440 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 120404
Quebra-aparas	SM
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerância	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-2

Ficha de dados

Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear