

## Ficha de dados

**Garant**

### Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 060404, para processamento médio



#### Dados do pedido

Número do pedido	252062 HB7010-2
GTIN	4069515018661
Classe de artigo	21G

#### Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	SM
Tipo	HB7010-2
Número de trocas/cortes	6
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Aplicação principal	P
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060404
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 4 mm

## Ficha de dados

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 440 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear