

**Garant**

### Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T308, para processamento médio



#### Dados do pedido

Número do pedido	260152 HB7020-2
GTIN	4069515019927
Classe de artigo	21G

#### Descrição técnica

Aplicação principal	P
Quebra-aparas	SM
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 350 m/min
Avanço $f$	0,08 - 0,3 mm/U

## Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7020-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear