


Fresa com encabadouro, sem revestimento, Ø k10 DC: 30mm**Dados do pedido**

Número do pedido	191630 30
GTIN	4045197104076
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:**

Fresa de múltiplas arestas de corte. Livre na parte frontal ao centro.

Vantagem:

Para fresar com baixa altura de corte (principalmente frontal).

Muito estável devido à saliência a partir do fuso da máquina.

Descrição técnica

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,08 mm
Número de dentes Z	6
Ø das lâminas D_c	30 mm
Ø haste D_s	20 mm
Comprimento total L	90 mm
Comprimento da lâmina L_c	30 mm
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k10
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	90 grau
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS Co 5
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		