

**Rebarbadora de MDI 60°, sem revestimento, Ø h6 DC: 6****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 208141 6      |
| GTIN             | 4045197199812 |
| Classe de artigo | 12X           |

**Descrição****Versão:**

Tolerância: **Medida S =  $\pm 0,1$  mm, ângulo da ponta  $\pm 10$  minutos de ângulo.**

**Utilização:**

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

**Descrição técnica**

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø das lâminas D <sub>c</sub>                         | 6 mm               |
| Avanço f <sub>z</sub> em aço < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm            |
| Número de dentes Z                                   | 4                  |
| Medida S                                             | 5,9 mm             |
| Ø haste D <sub>s</sub>                               | 6 mm               |
| Comprimento total L                                  | 54 mm              |
| Haste                                                | DIN 6535 HB com h6 |
| Ângulo do chanfro de canto                           | 60 grau            |
| Fresagem de chanfros                                 | 30 grau            |
| Revestimento                                         | sem revestimento   |
| Material de corte                                    | VHM                |
| Norma                                                | Norma de fábrica   |
| Tipo                                                 | N                  |

## Ficha de dados

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tolerância de Ø nominal              | h6                     |
| Sentido de avanço                    | horizontal e inclinado |
| Ângulo da ponta do escareador cônico | 60 grau                |
| Refrigeração interior                | não                    |
| Tolerância da haste                  | h6                     |
| Anel colorido                        | sem                    |
| Tipo de produto                      | Rebarbadora            |

## Dados de utilizador

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio           | adequado                  |                |            |
| Alumínio (apara curta)       | adequado                  |                |            |
| Alumínio > 10% Si            | adequado                  |                |            |
| Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adequado                  |                |            |
| Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| GG(G)                        | adequado                  |                |            |
| Uni                          | adequado                  |                |            |
| máximo a molhado             | adequado                  |                |            |
| mínimo a molhado             | condicionalmente adequado |                |            |
| Ar                           | condicionalmente adequado |                |            |