

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	261459 HB7035-2
GTIN	4069515022729
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 290 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	SM
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7035-2

Ficha de dados

Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	P
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear