

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261372 HB7020-2
GTIN	4069515022477
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aparas	SS
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Tolerância	M
#Raio do canto	0,2 mm
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 400 m/min

Ficha de dados

Tipo	HB7020-2
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear