

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250152 HB7010-2
GTIN	4069515015745
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Tipo	HB7010-2
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tolerância	M
Número de trocas/cortes	4
Quebra-aparas	SM
Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm

Ficha de dados

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 440 m/min
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar