


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7010-2
GTIN	4069515017602
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	8
#Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 440 m/min
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Tipo	HB7010-2
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	0,3 - 4 mm

Ficha de dados

Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear