

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TCMT 110202, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260950 HB7010-2
GTIN	4069515021258
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-2
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	TCMT 110202
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	3
#Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	SS
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear