

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 120404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260064 HB7010-2
GTIN	4069515019507
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aparas	SS
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 500 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010-2
#Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	P
Tolerância	M
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear