

DNMG 150604, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 590 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	PQ
Aplicação principal	P
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar