

LOCTITE.

Dados do pedido

Número do pedido	083321 586
GTIN	4058093009055
Classe de artigo	04L

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Endurecimento lento, para **uniões roscadas de cobre e latão**.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
para tamanho de rosca M até	M56
Designação do fabricante	LOCTITE 586
binário de arranque mínimo	15 Nm

Resistência funcional após	6 h
para tamanho de rosca em polegadas	2 polegada
Temperatura de armazenamento	8 - 21 °C
ponto de inflamação	100 °C
Cor	vermelho
medida máxima da folga	0,15 mm
Viscosidade dinâmica	4000 - 6000 mPas
Fixação natural após	120 min
indicado para material	Metal
indicado para material	Latão
indicado para material	Cobre
Forma	líquido
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Quantidade de enchimento	50 ml
Base química	Éster de dimetacrilato
Validade a partir da data de produção	24 Monatmês
Desmontagem	apenas com aquecimento
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,08 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação