



## Lanterna de bolso LED-EX com pilhas, Tipo: 4AAZOOM



### Dados do pedido

Número do pedido	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Classe de artigo	08C

### Descrição

**Modelo:**

Lanterna de bolso protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável.

**Lanternas LED de alto desempenho** resistentes a choques, à prova de pó e impermeáveis.

Com **tecnologia refletora LED. Lanterna LED de mão e de capacete com função de zoom.**

Feixe de luz focável (cone luminoso 16° – 33°). Sistema ótico patenteado.

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Descrição técnica

Período de iluminação	8 h
Número de pilhas incluídas	4
Cor da caixa	amarelo
Ø da cabeça	35 mm
Fluxo luminoso	130 - 165 lm
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Tipo de pilha	Mignon, AA
Peso	176 g
Tipo de proteção IP	IP 67

Comprimento total	170 mm
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Alcance de iluminação	100 m
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6